

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 2.3/4-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 2.3/4-12
GTIN	4062406053642
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	50 mm
skok gwintu	2,117 mm
długość całkowita L	160 mm
Ø otworu rdzenia	67,8 mm
liczba rowków wiórowych	8
liczba zwojów na cal	12
Ø gwintu	69,85 mm
Materiał ostrza	HSS
Liczba ostrzy Z	8
głębokość gwintu	104,78 mm
Chwyt kwadratowy □	39 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	2.3/4-12 UN LH

powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik