

**Broca espiral MDI extra curta, sem revestimento, Ø DC h7: 1,55mm****Dados do pedido**

Número do pedido	122100 1,55
GTIN	4045197771230
Classe de artigo	11E

**Descrição****Modelo:**

**Semelhante a DIN 6539** (extra curta).

Com o mesmo Ø nominal e de eixo.

**Instrução:**

Comprimento dos canais de aparas  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

**Descrição técnica**

Comprimento total L	32 mm
Tolerância de Ø nominal	h7
Número de arestas de corte Z	2
Avanço f em aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/U
Norma	DIN 6539
Ø haste D <sub>s</sub>	1,55 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	1,55 mm
Comprimento dos canais de aparas L <sub>c</sub>	9 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L <sub>2</sub>	6,7 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	VHM
Tipo	N
Ângulo da ponta	118 grau

Ângulo espiral	30 grau
Haste	Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		