

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273739 4
GTIN	4045197771407
Classe de artigo	21L

Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	$\pm 0,04$ mm
Largura de incisão w	4 mm
Avanço f	0,1 - 0,22 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,6 - 1,6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	N
Aplicação secundária	Ti
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7310
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		