

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 2.1/2-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 2.1/2-16
GTIN	4062406053505
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UN-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 16
Ø gwintu: 63,5 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwył kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 62 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	62 mm
Ø gwintu	63,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	95,25 mm
liczba rowków wiórowych	6
długość całkowita L	160 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Chwył kwadratowy □	39 mm
liczba zwojów na cal	16
skok gwintu	1,588 mm
Liczba ostrzy Z	6
Ø chwytu D _s	50 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	2.1/2-16 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik