

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 2.1/2-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130056 2.1/2-8
GTIN	4062406055806
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 63,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 60,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	50 mm
liczba zwojów na cal	8
liczba rowków wiórowych	6
Liczba ostrzy Z	6
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	95,25 mm
skok gwintu	3,175 mm

Chwył kwadratowy □	39 mm
∅ gwintu	63,5 mm
Materiał ostrza 	HSS
∅ otworu rdzenia	60,5 mm
długość całkowita L	160 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	2.1/2-8 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik