

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3.1/4-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3.1/4-4
GTIN	4062406053895
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNC-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 4
Ø gwintu: 82,55 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwył kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 76,06 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	8
Ø gwintu	82,55 mm
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	76,06 mm
Materiał ostrza ;	HSS

liczba rowków wiórowych	8
Ø chwytu D_s	50 mm
liczba zwojów na cal	4
głębokość gwintu	123,825 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
skok gwintu	6,35 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	3.1/4-4 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik