


Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	202414 5
GTIN	4045197776129
Classe de artigo	12X

Descrição**Modelo:**

Para **desbaste e acabamento**.

Até 1xD em material sólido com os **mais altos valores de avanço** e grande suavidade de funcionamento.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descrição técnica

Avanço f_z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,05 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,04 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,2 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 6535 HB com h6
Projeção L_1 incl. exposição	17 mm
Comprimento total L	57 mm
Ø haste D_s	6 mm
Tolerância de Ø nominal	0 / -0,03
Ø das lâminas D_c	5 mm
Ø de exposição D_1	4,8 mm
Número de dentes Z	3

Comprimento da lâmina L_c	13 mm
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Série	Pro Steel
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,4 \times D$ ao reborderar
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GGG	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		

seco	adequado
Ar	adequado