

Fresas de grande avanço 7792VX, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 66/5Lmm



Dados do pedido

Número do pedido	221908 66/5L
GTIN	4056544197856
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	27 mm
Comprimento total L_{tot}	50 mm
Tamanho da pastilha reversível	09
Parafuso para pastilha reversível	229918 (T15; 2,1 Nm)
Número de arestas de corte Z	5
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max\ \#}$	1,5 mm

Ø D ₃	51 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XD.. 0904
Ø das lâminas D _c	66 mm
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração D _{min.}	117 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D _{máx.}	130 mm
Comprimento de ramping L para α _{máx.}	50,3 mm
Ângulo de ramping α _{máx.}	0,29 grau
Ângulo de ajuste κ	13 grau
Hélice Fz	0,7
Modelo da haste	com perfuração
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229918
-----------------	--------