

CNMG 09T304, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Quebra-aparas	SS
Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T304
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar