

**DNMG 150612, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250764 HB7010-1
GTIN	4045197779908
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aparas	SM
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Raio do canto	1,2 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 440 m/min
Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar