

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130056 3-4
GTIN	4062406056056
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNC-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 4
Ø gwintu: 76,2 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwyt kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 69,71 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	8
Chwyt kwadratowy □	39 mm
Ø otworu rdzenia	69,71 mm
Ø gwintu	76,2 mm
Ø chwytu D _s	50 mm
liczba zwojów na cal	4
głębokość gwintu	114,3 mm

długość całkowita L	160 mm
skok gwintu	6,35 mm
Materiał ostrza 	HSS
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	8
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	3-4 UNC LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik