

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3-14
GTIN	4062406053758
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 76,2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 74,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS
Liczba ostrzy Z	8
Ø gwintu	76,2 mm
Chwyt kwadratowy □	39 mm
liczba rowków wiórowych	8
głębokość gwintu	114,3 mm

Ø chwytu D _s	50 mm
skok gwintu	1,814 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	14
Ø otworu rdzenia	74,5 mm
długość całkowita L	160 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3-14 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik