


**SNMG 190616, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251238 HB7010-1
GTIN	4045197780096
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 6 mm
Raio do canto	1,6 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 440 m/min
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Quebra-aperas	SM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 190616
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar