

SNMG 190616, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 251336 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780140 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|---|-----------------|
| Quebra-aperas | SG |
| Condição de corte | contínuo |
| Avanço f | 0,25 - 0,8 mm/U |
| Raio do canto | 1,6 mm |
| Aplicação principal | P |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 100 - 375 m/min |
| Profundidade de corte a_p | 1,5 - 9 mm |
| Tipo | HB7010-1 |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 190616 |
| Número de trocas/cortes | 8 |

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar