

TCMT 16T304, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	SS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 16T304
Número de trocas/cortes	3

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar