

TC.T 16T304, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	SM
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HB7010-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 16T304
Número de trocas/cortes	3
Tolerância	M

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar