

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,  
Typ: 2.5/16-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 2.5/16-16
GTIN	4062406054557
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 58,737 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 45 mm

Chwyt kwadratowy □: 35 mm

Ø otworu rdzenia: 57,3 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,588 mm
liczba rowków wiórowych	6
Ø chwytu D <sub>s</sub>	45 mm
głębokość gwintu	88,1055 mm
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	58,737 mm

