

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,
Typ: 3-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 3-14
GTIN	4062406054885
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 76,2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwył kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 74,5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza ;	HSS
długość całkowita L	160 mm
Ø otworu rdzenia	74,5 mm
Ø chwytu D _s	50 mm
liczba rowków wiórowych	8

liczba zwojów na cal	14
Ø gwintu	76,2 mm
Liczba ostrzy Z	8
skok gwintu	1,814 mm
głębokość gwintu	114,3 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3-14 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik