

Garant**Broca de MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel Feed DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm ou polegadas): 5****Dados do pedido**

Número do pedido	122436 5
GTIN	4045197792556
Classe de artigo	11E

Descrição**Versão:**

Broca de 3 cortes, especialmente desenvolvida para utilização com **velocidades de avanço muito elevadas**. Extraordinariamente adequada a máquinas com **elevado consumo de energia** e condições de processamento estáveis.

- **A geometria de corte especial com cantos de corte estáveis e uma grande folga no centro permite avanços máximos.**
- **A ponta em bico patenteada com evacuação das aparas otimizada proporciona baixa pressão de corte e boa quebra das aparas.**
- **Com ângulo da ponta de 145° para baixa formação de rebarbas nos furos passantes.**
- **A tecnologia de ponta da aresta transversal garante um comportamento autocentrante otimizado** e também permite a perfuração de superfícies irregulares. 3 fases de guiamento garantem uma saída estável da perfuração e uma circularidade precisa da perfuração.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrição técnica

Ø nominal D_c	5 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	28 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D_s	6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,28 mm/U
Tolerância de Ø nominal	h7

Comprimento total L	66 mm
Norma	DIN 6537 K
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	20,5 mm
Série	Master Steel
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Versão	4xD
Ângulo da ponta	145 grau
Haste	DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG	adequado		
GGG	adequado		
Uni	adequado		

máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado