

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3.5/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3.5/8-8
GTIN	4062406054014
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 92,075 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 89 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	89 mm
Liczba ostrzy Z	10
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza ;	HSS
głębokość gwintu	138,1125 mm
skok gwintu	3,175 mm

liczba zwojów na cal	8
Ø gwintu	92,075 mm
długość całkowita L	180 mm
Chwył kwadratowy □	44 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
liczba rowków wiórowych	10
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	3.5/8-8 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik