

HOLEX

Dados do pedido

Número do pedido	081287 60
GTIN	4045197796400
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Lanternas de trabalho SMD-LED com painel de vidro fosco para uma iluminação homogénea e agradável, bem como duas tomadas à prova de salpicos de água.

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e rebordo protetor de borracha.

- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**
- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia, longa vida útil.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**

Com **2 tomadas protegidas contra salpicos de água.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Peso	3330 g
Consumo energético	60 W

Alimentação de energia	A energia elétrica
Fluxo luminoso	2250 - 4500 lm
Tipo de proteção IP	IP 54
Tensão nominal	230 V
Largura total	292 mm
Comprimento total	292 mm
Altura total	80 mm
Comprimento do cabo de ligação	5 m
Zona ATEX	nenhum
Atributo do nome do produto	230 V
Tipo de produto	Foco