

**HOLEX****Fresa de MDI, sem revestimento, Ø e8 DC: 2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2307 2
GTIN	4062406199142
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**Dimensões semelhantes a **DIN 6527**.**Como n.º 202307.****Descrição técnica**

Avanço $f_z$ para corte de bordas em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Número de dentes Z	3
Tolerância de Ø nominal	e8
Ø das lâminas $D_c$	2 mm
Ângulo espiral	45 grau
Ø haste $D_s$	3 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Forma da haste	HA
Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	5 mm

Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Comprimento total L	50 mm
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Índice	5
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	$0,5 \times D$ ao reborderar
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa de canto

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

