



## Lampy warsztatowe akumulatorowe, diodowe, Typ: 360



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081543 360
GTIN	4062406056858
Klasa artykułu	02A

### Opis

#### Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wychylną głowicą, pokrętkiem do bezstopniowego przyciemniania. Półprzezroczysta osłona zapewnia nieoślepiające rozświetlenie w zakresie 360°. Stopa ze zintegrowanym magnesem i hakiem do zawieszania.

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

W komplecie kabel do ładowania i wtykany zasilacz sieciowy.

### Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 54
Wymienne źródło światła	nie
Napięcie akumulatorów	3,7 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

Strumień światła	60 - 1000 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	1
czas świecenia	1,5 h
Źródło światła	Moduł LED
strefa wg ATEX	brak
masa	470 g
długość całkowita	260 mm
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa