

**CDCT S40101, Gatunek: HU7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Klasa artykułu	211

Opis

CDCT S40101 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,75 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 300 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	N
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	AF
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,75 mm

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,05 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 300 m/min
Gatunek	HU7310
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,75 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CDCT S40101
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia