

**CDCT S40101, Gatunek: HB7035****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Klasa artykułu	211

Opis

CDCT S40101 HB7035 Gatunek: HB7035

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,23 mm

posuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 150 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 60 - 150 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,1 mm
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 150 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\min}$.	0,05 mm
Gatunek	HB7035

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,23 mm
Zastosowanie dodatkowe	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	60 - 150 m/min
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
Łamacz wiórów	SF
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CDCT S40101
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia