

**CDCT S40104, Gatunek: HB7410****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Klasa artykułu	21I

Opis

CDCT S40104 HB7410 Gatunek: HB7410

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,23 mm

posuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,23 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,05 mm
Łamacz wiórów	TIS

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Zastosowanie główne	TI
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7410
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CDCT S40104
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia