

**CDCT S40104, Gatunek: HB7125-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Klasa artykułu	21I

**Opis**

CDCT S40104 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 140 m/min

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,05 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 140 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,23 mm
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7125-1

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CDCT S40104
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia