

**GPCT S50102, Gatunek: HB7410****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Klasa artykułu	211

Opis

GPCT S50102 HB7410 Gatunek: HB7410

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,35 mmposuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Łamacz wiórów	TIS
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,05 mm
Gatunek	HB7410
Zastosowanie główne	Ti
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły

promień naroża	0,2 mm
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,35 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,35 mm
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GPCT S50102
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia