

Garant**GPCT S50104, Gatunek: HB7035****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Klasa artykułu	211

Opis

GPCT S50104 HB7035 Gatunek: HB7035

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,35 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 150 m/minprędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 60 - 150 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,35 mm
Zastosowanie dodatkowe	K
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	60 - 150 m/min

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 150 m/min
Gatunek	HB7035
Łamacz wiórów	SF
Warunki skrawania	ciągły
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GPCT S50104
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia