

Garant**GPCT S50102, Gatunek: HU7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Klasa artykułu	211

Opis

GPCT S50102 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,6 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 300 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 300 m/min
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	HU7310

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	N
Łamacz wiórów	AF
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GPCT S50102
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia