

**GPCT S50104, Gatunek: HB7410****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Klasa artykułu	211

Opis

GPCT S50104 HB7410 Gatunek: HB7410

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,35 mmposuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,35 mm
Zastosowanie główne	Ti
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7410
Materiał ostrza 	HM

Łamacz wiórów	TIS
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,35 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GPCT S50104
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia