

**GPCT S50102, Gatunek: HB7125-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Klasa artykułu	211

Opis

GPCT S50102 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,35 mmposuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 140 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,05 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 140 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7125-1
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,35 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,35 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	M
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GPCT S50102
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia