

Garant**GPCT S50102, Gatunek: HB7035****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Klasa artykułu	211

Opis

GPCT S50102 HB7035 Gatunek: HB7035

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,35 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 150 m/minprędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 60 - 150 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,35 mm
Gatunek	HB7035
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 150 m/min
Zastosowanie dodatkowe	K

Łamacz wiórów	SF
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	60 - 150 m/min
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GPCT S50102
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia