

**TDAT 070101, Gatunek: HB7410****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Klasa artykułu	211

**Opis**

TDAT 070101 HB7410 Gatunek: HB7410

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 90 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,1 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Zastosowanie główne	Ti
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
Łamacz wiórów	TIS
posuw $f$	0,05 - 0,23 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HB7410
Warunki skrawania	ciągły

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDAT 070101
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia