

**TDAT 070101, Gatunek: HB7125-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Klasa artykułu	211

Opis

TDAT 070101 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,23 mmposuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 140 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,23 mm
promień naroża	0,1 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,05 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HB7125-1
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,3 mm

posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 140 m/min
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDAT 070101
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia