

**GCCT 060202, Gatunek: HB7035****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Klasa artykułu	211

Opis

GCCT 060202 HB7035 Gatunek: HB7035

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,35 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 150 m/minprędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 60 - 150 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	60 - 150 m/min
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Zastosowanie dodatkowe	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 150 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\min}$.	0,05 mm
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,35 mm
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7035
Łamacz wiórów	SF
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,35 mm
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GCCT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia