

**Przedłużki do oprawek termokurczliwych 3°, z amortyzacją drgań, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302417 25/10
GTIN	4045197701909
Klasa artykułu	31P

**Opis****Wykonanie:**

Przewiercony w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ) o ciśnieniu maks. 80 barów. Śruba do regulacji długości. **Rdzeń z HM**, umieszczony w przedłużce, tłumi występujące drgania i tym samym zmniejsza wibracje. Dopuszczalna prędkość obrotowa 8.000 min<sup>-1</sup>.

**Zalety:**

- **zapobieganie drganiom układu mocowania**
- **lepsza jakość obrabianej powierzchni**
- **zwiększenie trwałości narzędzi.**

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar

Drgania: amortyzowane

Ø D<sub>2</sub>: 16 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu d	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Ø otworu D <sub>1</sub>	10 mm
Długość całkowita L	300 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 300 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Drgania	amortyzowane

