

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M43X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M43X1
GTIN	4062406057237
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 42 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	220 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	42 mm
Ø gwintu	43 mm
skok gwintu	1 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	107,5 mm
wielkość gwintu	M43 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik