

Garant**Taboret warsztatowy, pianka integralna, ze ślizgami, niskie****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965051
GTIN	4045197702401
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Wygodne taborety obrotowe z **pianki integralnej**, łatwe do pielęgnacji, zmywalne, o **solidnej konstrukcji**, odporne na działanie słabych kwasów i ługów.

Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z **wyzwalaczem pierścieniowym**. Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Ø siedziska 350 mm.

Nośność: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Opis techniczny

wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
materiał siedzenia	integralnej pianki
norma	DIN 68877

Ø podstawy	690 mm
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
kolor tapicerki	czarny
materiał siedziska odporny na działanie słabych kwasów i ługów	tak
wykonanie podstawy	Ślizg
nośność	120 kg
Ø siedziska	350 mm
Sposób regulacji wysokości	wywołanie pierścieniowe
wersja	bez kółek
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	440 - 610 mm
Rodzaj produktu	Taboret

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	962518
---------------------------	--------