

HOLEX**Fresa rotativa Aço Z – grosso, HM, Tipo: C1225****Dados do pedido**

Número do pedido	540740 C1225
GTIN	4045197804815
Classe de artigo	52D

Descrição**Modelo:**

A inovadora geometria dos dentes permite um desempenho de corte de aparas muito elevado, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície. Ø da haste 6 mm.

Utilização:

Otimizada para o processamento de aço e aço fundido.

Descrição técnica

Ø da cabeça	12,7 mm
Grau de finura do dentado	grosso
Forma	C1225
Comprimento total	70 mm
Abreviatura do dentado	Aço Z
Ø da haste	6 mm

Descrição da forma	Forma cilíndrica redonda
Comprimento da cabeça	25 mm
Série	Dentado Z aço
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Fresa rotativa

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
GG(G)	adequado		