

Garant**RC.X 1204, Gatunek: HU7310-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.X 1204 HU7310-1 Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	AM
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU7310-1
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RC.X 1204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia