

Garant**Nawiertaki NC z HSS-E 90° N, bez powłoki, Ø DC h6: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	112000 10
GTIN	4045197001078
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

≥ Ø 6 mm z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.

Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.

wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej Ø otworu (a nie dla zewnętrznej Ø nawiertaka).

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,06 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L _c	25 mm
Ø nom. D _c	10 mm
tolerancje chwytu	h6
Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	89 mm
chwyt	DIN 1835 B z h6
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS E
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6

Karta danych

kąt wierzchołkowy	90 stopni
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Nawiertak

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	70 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	45 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	10 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	8 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	8 m/min	M
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		