

Garant**CCGT 030102, Gatunek: HB7125-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 260047 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406058708 |
| Klasa artykułu | 211 |

Opis

CCGT 030102 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VF

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,2 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------|
| Gatunek | HB7125-1 |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 0,2 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 120 - 300 m/min |
| posuw f | 0,03 - 0,1 mm/obr, |
| głębokość skrawania a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Zastosowanie główne | M |
| Materiał ostrza | HM |

&nbsp;

| | |
|---|--|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,05 mm |
| promień naroża | 0,2 mm |
| Łamacz wiórów | VF |
| powłoka | bez powłoki |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT 030102 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| tolerancja | MF |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |