

Garant**Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 2,5X0,35****Dados do pedido**

Número do pedido	132905 2,5X0,35
GTIN	4062406208356
Classe de artigo	11I

Descrição**Versão:**

Broca de roscar universal GARANT Master Tap, concebida para utilização com um amplo espectro de materiais com uma elevada segurança processual.

- **Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.**
- **Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.**
- **Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.**

Descrição técnica

Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Ø da rosca	2,5 mm
Ø haste D _s	1,8 mm
Número de arestas de corte Z	3
Norma	DIN 374
Número de sulcos de aparas	3
Material de corte	HSS E PM
Tipo de rosca	MF
#Ø do furo roscado	2,15 mm
Comprimento total L	50 mm
Passo de rosca	0,35 mm

Ficha de dados

Profundidade de rosca	7,5 mm
Tamanho da rosca	M2,5×0,35
Revestimento	AlTiX
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Série	Master Tap
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		

Ficha de dados

CuZn	adequado
Uni	adequado
Óleo	adequado
máximo a molhado	adequado