

Garant
Nawiertaki NC z HSS-E 90° N, TiAlN, Ø DC h6: 20 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	112100 20
GTIN	4045197363084
Klasa artykułu	11A

Opis
Wykonanie:

Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym. **≥ Ø 6 mm z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.**

wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej Ø otworu (a nie dla zewnętrznej Ø nawiertaka).

chwyt: DIN 1835 B z h6

Długość rowków wiórowych L_c : 40 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s : 20 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,07 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	20 mm
Długość rowków wiórowych L_c	40 mm
tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,07 mm/obr,
Ø chwytu D_s	20 mm
długość całkowita L	200 mm
chwyt	DIN 1835 B z h6
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	HSS E

norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kąt wierzchołkowy	90 stopni
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez