

**Garant****Caçonete 6e, M: M16****Dados do pedido**

Número do pedido	140350 M16
GTIN	4062406221713
Classe de artigo	11K

**Descrição****Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente. **≥ M3 com entrada em espiral de ambos dos lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Campo de tolerância 6e = **com submedida de aprox. 0,03 – 0,04 mm.** Para a classe de tolerância "média", se os pernos receberem uma **camada de proteção galvanizada.**

**Descrição técnica**

Classe de tolerância	DIN 13 6e
Altura	18 mm
Ø exterior	45 mm
Passo	2 mm
Tamanho da rosca	M16
Tipo de rosca	M

Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		