

Garant

**Dispositivo de rebatimento e ajuste de altura com prensa de bancada,
Largura do mordente do torno de bancada: 100**

**Dados do pedido**

Número do pedido	967565 100
GTIN	4045197806642
Classe de artigo	91J

Descrição**Versão:**

Construção estável e de alta resistência de peças forjadas/aço. Suavidade de funcionamento muito elevada e guiamento exato através de componentes processados com CNC. Aperto extremamente forte devido a dispositivo de aperto especial. Fixação rápida em qualquer posição pretendida através de alavanca de aperto de segurança.

Função de segurança: O torno de bancada só pode ser dobrado para baixo na posição correta (se o perno de fixação estiver engatado no entalhe do tubo de elevação).

Vantagem:

- **Em combinação com o regulador de altura, o torno de bancada pode ser rodado em 360° sem uma placa giratória adicional.**
- **Área de trabalho livre por ser dobrado por baixo do tampo de trabalho.**
- **A montagem numa caixa com porta que pode ser fechada permite guardar o regulador rebatível e de altura de forma protegida contra roubo (caixa a pedido).**

Utilização:

Para ajustar o torno de bancada com uma precisão de centímetros à altura de trabalho ideal e ergonómica.

Material fornecido:

Inclui material de fixação para montar por baixo do tampo de trabalho. Torno de bancada n.º 967100 tam. 100.

Pintura:

Cinzentos prateados

Descrição técnica

Peso	21 kg
Altura recolhida	296 mm
Faixa de ajuste da altura	132 mm
Tipo de produto	Dispositivo de ajuste de altura