

**Garant****CNMG 120412, Gatunek: HB7210-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250324 HB7210-1
GTIN	4062406058951
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120412 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GG

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmposuw  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min**Opis techniczny**

posuw $f$	0,32 - 0,8 mm/obr,
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7210-1

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Łamacz wiórów	GG
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia