

Serra circular manual, Tipo: GKS55GCE



Dados do pedido

Número do pedido	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Classe de artigo	03B

Descrição

Modelo:

Serras circulares potentes com

- **Bloqueio do fuso.**
- **Constant-Electronic.**
- **Aspiração de pó.**
- **Arranque suave.**
- **Compatível com a calha de guiamento (FSN 1600).**

Potente serra circular manual com baixo peso e design compacto.

- **Velocidade variável para adaptar a velocidade de corte ao material a cortar.**
- **Linhas de corte idênticas para cortes de 90° e cortes de 45°.**
- **Alta profundidade de corte: transmissão de dois estágios para maiores capacidades de corte.**
- **Travão do motor e arranque suave para serrar com segurança.**

Material fornecido:

Inclui sextavado interior, folha de serra, HM (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), régua de esquadria, adaptador de vácuo, batente paralelo, L-BOXX 238.

Instrução:

Folhas de serra circular encontram-se em 583920.

Descrição técnica

Ø da folha de serra	165 mm
vibração máxima conforme EN	4 m/s ²
n.º máximo de rotações	4700 r,p,m,
Designação do fabricante	GKS 55+ GCE
Ø do furo da folha de serra	20 mm
Consumo energético	1350 W
profundidade máxima de corte 90°	63 mm
Peso	3,8 kg
Versão	Serra circular manual
Alimentação de energia	A energia elétrica
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de produto	Serra

Acessórios

Folha de serra circular especialista em alumínio Ø da folha D 165	583920 165
---	------------
