

**Garant****DNMG 110404, Gatunek: HB7210-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250752 HB7210-1
GTIN	4062406058999
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 110404 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmposuw  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Łamacz wiórów	GM
posuw $f$	0,3 - 0,7 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7210-1

Zastosowanie główne	K
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Materiał ostrza	HM
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia